


CB-HTR 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Nuestras abrazaderas para cables estabilizadas térmicamente están fabricadas en poliamida 6.6 para resistir a la utilización continua a temperaturas de hasta +125 °C.

Datos generales para pedido

Versión	Abrazaderas, 7.5 x 365 mm, Poliamida 66, 540 N
Código	2659420000
Tipo	CB-HTR 365/7,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682885
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0394 inch
Altura	365 mm	Altura (pulgadas)	14.3701 inch
Anchura	7.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.2953 inch
Peso neto	4.21 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...125 °C	Temperatura permanente de trabajo, mín.	-40 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	125 °C		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

UV resistente	No	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	125 °C
Gama de temperaturas de servicio, mín.	-40 °C	Halógenos	No
Diámetros de cable, max.	100 mm	Material básico	Poliamida 66
Resistencia a la tracción	540 N	Diámetro de mazo, máx.	100 mm
Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	121 lbf	Diámetro de mazo, mín.	8 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Dibujos

