



Las carcasa FieldPower® son muy robustas y cumplen las exigencias del índice de inflamabilidad máxima 5VA según UL.

- El módulo de carril TS 35 PT6 y la unidad de contacto PT6 se insertan fácilmente.
- Las juntas plegables también son compatibles con cables confeccionados.
- Las variantes de tapa alta permiten la instalación de dispositivos.

Para las juntas de cables véase el capítulo de accesorios.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Cajas FieldPower®, 191 mm, 191 mm, 113 mm, IP65, en estado completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, negro |
| Código | 2659720000 |
| Tipo | FP ENC BS 113 2C |
| GTIN (EAN) | 4050118703238 |
| Cantidad | 1 Pieza |

FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 113 mm | Profundidad (pulgadas) | 4.4488 inch |
| Altura | 191 mm | Altura (pulgadas) | 7.5197 inch |
| Anchura | 191 mm | Anchura (pulgadas) | 7.5197 inch |
| Peso neto | 423.69 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C...85 °C | Temperatura de servicio | -40 °C...85 °C |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
| RoHS | |

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10 |

Datos generales

| | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| Material básico | Policarbonato de fibra de vidrio duro | Material de la carcasa | policarbonato reforzado con fibra de vidrio |
| Silicona | No | Color | negro |
| Tipo de protección | IP65, en estado completo | Grado inflamabilidad según UL 94 | 5VA |
| Par de apriete para tornillos de la tapa | 2 Nm | Fijación de la tapa | Tornillos TX20 |
| Indicación de montaje | Tornillos de la tapa incluidos | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |


FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

FP ENC ... S 113 2C



FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Guías de montaje para tapa de plástico



Amplia gama de accesorios para las cajas FieldPower®. Aislamientos de cables, guías de montaje, elementos de enclavamiento y mucho más.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | FP ENC DR07 142 XC P | Versión |
| Código | 2633510000 | Guía de montaje Field Power®, Acero, cincado, 142 mm, para tapa de |
| GTIN (EAN) | 4050118664393 | plástico |
| Cantidad | 5 ST | |

DMS PRO



El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Tipo | DMS PRO | Versión |
| Código | 1479120000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| Cantidad | 1 ST | |

FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Puntas E 6,3 - Torx®



Las puntas de Weidmüller son productos estándar que destacan por su elevada calidad y rendimiento así como por la amplia oferta disponible. A través de un proceso de temple controlado por procesador, Weidmüller garantiza una elevada y duradera calidad de producto.

La alta calidad de los materiales empleados garantiza valores de par de apriete superiores a los establecidos por las correspondientes normas DIN:

- DIN 5261 para puntas de atornillar PH/PZ
- DIN 5263 para puntas de atornillado de pala plana
- Norma Camcar para puntas de atornillar TORX

Esto significa una larga duración de vida con elevados pares de apriete y, con ello, unas condiciones idóneas para trabajos estandarizados.

Ventajas del producto:

- Adecuado para todos los tipos de atornillado. Gracias a los favorables valores de dureza de 59-61 HRC se puede utilizar tanto para el uso manual como en máquina.
- Buena resistencia al desgaste y, con ello, larga duración de vida.
- Asiento óptimo en tornillos DIN garantizando así un desgaste mínimo y una óptima transmisión del par de apriete.
- Fabricación a partir de criterios profesionales de calidad conforme a las normas ISO para garantizar una alta calidad constante.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo | BIT E6,3 T20 X 150 | Versión |
| Código | 2821510000 | Herramienta de montaje |
| GTIN (EAN) | 4064675359050 | |
| Cantidad | 5 ST | |

Generation 2



Las carcasa FieldPower® son muy robustas y cumplen las exigencias del índice de inflamabilidad máxima 5VA según UL.

- El módulo de carril TS 35 PT6 y la unidad de contacto PT6 se insertan fácilmente.
- Las juntas plegables también son compatibles con cables confeccionados.
- Las variantes de tapa alta permiten la instalación de dispositivos.

Para las juntas de cables véase el capítulo de accesorios.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | FP ENC BS 042 2B | Versión |
| Código | 2659710000 | Cajas FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, en estado |
| GTIN (EAN) | 4050118704075 | completo, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, negro |
| Cantidad | 1 ST | |