

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	2666060000
Tipo	STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT
GTIN (EAN)	4050118681550
Cantidad	1 Pieza

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	455 mm	Profundidad (pulgadas)	17.9134 inch
Altura	320 mm	Altura (pulgadas)	12.5984 inch
Anchura	255 mm	Anchura (pulgadas)	10.0394 inch
Medida de fijación, altura	320 mm	Peso neto	800 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Alimentación

Tensión de alimentación para salidas	24 V DC +20 %/ -15 %	Tensión de alimentación y entradas	230 V AC
--------------------------------------	----------------------	------------------------------------	----------

Datos del sistema

Interfaz	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB	Número máx. de módulos	0
Interfaz para la configuración	Micro USB 2.0, MicroSD CARD	Posibilidad de ampliación de la memoria Sí de datos de programa	
Herramienta de ingeniería	u-create web	Entorno de programación	basado en la Web
Memoria (Flash)	4 GB	Reloj en tiempo real	Capacidad de almacenaje (máx. 5 días)
Protocolo bus de campo	TCP/IP		

Datos generales

Carril de montaje	TS 35
-------------------	-------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		