

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	2666080000
Tipo	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681536
Cantidad	1 Pieza

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	455 mm	Profundidad (pulgadas)	17.9134 inch
Altura	320 mm	Altura (pulgadas)	12.5984 inch
Anchura	255 mm	Anchura (pulgadas)	10.0394 inch
Peso neto	800 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Alimentación

Tensión de alimentación para salidas 24 V DC +20 %/ -15 % Tensión de alimentación y entradas 24 V DC +20 %/ -15 %

Datos de conexión

Tipo de conexión PUSH IN

Datos del sistema

Interfaz para la configuración	Micro USB 2.0	Procesador	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Conexión	PUSH IN	Entorno de programación	basado en la Web
Memoria (Flash)	8 GB	Reloj en tiempo real	Alimentado por batería
Protocolo bus de campo	EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		