

CRIMPER 6/5 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, 0.25mm², 6mm², Crimpado con perfil trapezoidal
Código	2676290000
Tipo	CRIMPER 6/5 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741681
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 6/5 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	78 mm	Altura (pulgadas)	3.0709 inch
Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	419.7 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Versión	mecánico, sin contactos recambiables
---------	---

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	6 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	0.25 mm ²
Tipo de prensado /perfil	Crimpado con perfil trapezoidal	Perfil de prensado 5	6 mm ²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico	Zona de prensado, max.	6 mm ²
Zona de prensado, min.	0.25 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		