

**CRIMPER 16 Z GER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

**Datos generales para pedido**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Versión           | Herramientas, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Crimpado con perfil trapezoidal |
| Código            | <a href="#">2676300000</a>   |
| Tipo              | CRIMPER 16 Z GER   |
| GTIN (EAN)        | 4050118741698  |
| Cantidad          | 1 Pieza  |
| Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro.                                     |
| Disponible hasta  | 2026-02-28T00:00:00+01:00  |

**CRIMPER 16 Z GER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|             |         |
|-------------|---------|
| Profundidad | 30 mm   |
| Altura      | 78 mm   |
| Anchura     | 200 mm  |
| Peso neto   | 415.9 g |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Profundidad (pulgadas) | 1.1811 inch |
| Altura (pulgadas)      | 3.0709 inch |
| Anchura (pulgadas)     | 7.874 inch  |

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Datos técnicos**

|                          |                          |         |                                      |
|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|
| Descripción del artículo | Herramienta para prensar | Versión | mecánico, sin contactos recambiables |
|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|

**Datos de herramienta para prensar**

|                                    |                   |                                    |                                 |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Motor                              | mecánico          | Sección del terminal tubular, max. | 16 mm <sup>2</sup>              |
| Sección del terminal tubular, min. | 6 mm <sup>2</sup> | Tipo de prensado /perfil           | Crimpado con perfil trapezoidal |

**Descripción de contacto**

|                        |  |                        |                    |
|------------------------|--|------------------------|--------------------|
| Tipo de contactos      | Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico | Sección máx. AWG       | AWG 6              |
| Sección mín. AWG       | AWG 10   | Zona de prensado, max. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Zona de prensado, min. | 6 mm <sup>2</sup>                                      |                        |                    |

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |