


**CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Transformadores de corriente enchufables**

Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

**Datos generales para pedido**

Versión	Corriente principal: 125 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 2.5 VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Código	<a href="#">2680200000</a>
Tipo	CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696578
Cantidad	1 Pieza
Fabricante	MBS AG

**CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	290 g
-----------	-------

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
-------------------------------	-------------------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Características eléctricas**

Clase de exactitud	0,5	Corriente secundaria	0...5 A
Carga	2.5 VA	Corriente principal	125 A

**Características técnicas**

Clase de aislamiento	E	Intensidad permanente a temperatura nominal Itérmico	1,2 x Inominal
Frecuencia nominal	50 Hz		

**Dimensiones de los conductores con corriente**

Tipo de conductor	Solo conductor aislado	Conductor redondo	25.70 mm
Carril	30 x 10 mm, 25 x 12 mm, 20 x 20 mm	Lugar de instalación	Uso en interiores

**Coordinadas de aislamiento**

Norma	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Clase de exactitud	0,5
-------	--------------------------------------	--------------------	-----



**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

**CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Convertidor de corriente enchufable - ValueLine



Transformadores de corriente enchufables  
Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

### Datos generales para pedido

Tipo	CMA-31-41-SNAP-ON	Versión
Código	<a href="#">2723380000</a>	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Cantidad	1 ST	