



Inspiradas en los métodos de gestión reducida y 5S, las inserciones de almohadillado de Weidmüller ofrecen eficacia y orden en el espacio de trabajo. El diseño modular ofrece numerosas ventajas y permite la selección según los requisitos individuales.

Datos generales para pedido

Código	2683860000
Tipo	TC INL THIRD 7
GTIN (EAN)	4050118701975
Cantidad	1 Pieza

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	50 mm	Profundidad (pulgadas)	1.9685 inch
Altura	446 mm	Altura (pulgadas)	17.559 inch
Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	528 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	7a, 7cl
-------------------------------------	---------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
------	--------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Inserción de almohadillado para comprobador
--------------------------	---

Caja de herramientas

Equipamiento	con herramientas
--------------	------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Accesorios

Comprobadores de campo magnético sin contacto



- Reacciona a partir de una distancia de 4 mm
- para comprobar la operación de electroválvulas, relés, bobinas y contactores
- pueden comprobarse todos los campos magnéticos
- Indicador: óptico y acústico
- incluye una función de linterna

Datos generales para pedido

Tipo	VT M	Versión
Código	2436680000	Herramientas de prueba, Comprobador de campo magnético sin
GTIN (EAN)	4050118450019	contacto
Cantidad	1 ST	

Comprobadores de tensión sin contacto



- Reacciona a partir de una distancia de 4 mm
- Con comportamiento capacitivo, no se precisa continuidad de corriente
- Las roturas del cable no visibles se perciben con una tolerancia milimétrica
- Reconoce conductores activos en tomas de corriente, rollos de cables, distribuciones, etc
- Indicador: visual, o visual y acústico
- incluye la función de lámpara de bolsillo en VT LCL

Datos generales para pedido

Tipo	VT LCL	Versión
Código	2436670000	Herramientas de prueba, Buscador de conductores
GTIN (EAN)	4050118450033	
Cantidad	1 ST	

Con pantalla LCD



La principal función de los comprobadores de tensión es verificar si hay tensión o no. El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral.

- con pantalla LCD
- conforme a la norma VDE,
- alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas,
- para cada aplicación el comprobador idóneo

Datos generales para pedido

Tipo	VT DIGI PRO	Versión
Código	9918870000	Herramientas de prueba, Comprobador de tensión bipolar
GTIN (EAN)	4032248405756	
Cantidad	1 ST	