



El módulo de conexión de Weidmüller resulta útil tanto para reparar como para ampliar cables de instalación rotos sin reserva de cable en espacios reducidos.

Datos generales para pedido

Versión	Connecting module, T-piece, IP68 (50 m / 24 h)
Código	2685590000
Tipo	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E486077

Dimensiones y pesos

Peso neto	35 g
-----------	------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...105 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Número de polos	3	Color	negro
Material capotas	Nylon, Fibra de vidrio, reconocimiento UL	Material de contacto	Latón niquelado
Superficie de contacto	CuZn, niquelado	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.75 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	3.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible	0.75...3.5 mm ²
Tipo de protección	IP68 (50 m / 24 h)		

Normas generales

Núm. de certificación (cURus)	E486077
-------------------------------	---------

Propiedades eléctricas


Tensión nominal	600 V	Corriente nominal	20 A
-----------------	-------	-------------------	------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Dibujos

Dibujo acotado



Sección del montaje

