

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



Cables IE confeccionados

Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, USB A, con bloqueo mecánico, USB A, con bloqueo mecánico, PVC, 1 m
Código	2695980010
Tipo	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
Cantidad	1 Pieza

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Longitud	1 m	Longitud (pulgadas)	39.3701 inch
Peso neto	42 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	0 °C...80 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos del cable

Color de revestimiento negro

Datos técnicos generales

Superficie de contacto Oro sobre níquel

Conector derecho

Clavija de conexión derecha USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, con bloqueo mecánico, Plástico, con apantallamiento

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, con bloqueo mecánico, Plástico, con apantallamiento

Montaje del cable

Diámetro de la funda	4.5 mm	Color de revestimiento	negro
Sección	2*AWG28 + 2*AWG24	Diámetro de la funda, max.	4.7 mm
Diámetro de la funda, min.	4.3 mm	Material del revestimiento	PVC

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06

Datos técnicos

ECLASS 15.0

27-06-01-06

Dibujos

Dimensional drawing



Ventaja del producto

