



### Cables IE confeccionados

#### Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, USB A, con bloqueo mecánico, USB A, con bloqueo mecánico, PVC, 1.8 m
Código	<a href="#">2695980018</a>
Tipo	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
Cantidad	1 Pieza

**IE-USB-A-A-1.8M-ML**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Longitud	1.8 m	Longitud (pulgadas)	70.8661 inch
Peso neto	70 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	0 °C...80
Temperatura de colocación		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos del cable**

Color de revestimiento	negro
------------------------	-------

**Datos técnicos generales**

Superficie de contacto	Oro sobre níquel
------------------------	------------------

**Conejero derecho**

Clavija de conexión derecha	USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, con bloqueo mecánico, Plástico, con apantallamiento
-----------------------------	---

**Conejero izquierdo**

Clavija de conexión izquierda	USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, con bloqueo mecánico, Plástico, con apantallamiento
-------------------------------	---

**Montaje del cable**

Diámetro de la funda	4.5 mm	Color de revestimiento	negro
Sección	2*AWG28 + 2*AWG24	Diámetro de la funda, max.	4.7 mm
Diámetro de la funda, min.	4.3 mm	Material del revestimiento	PVC

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06

**Datos técnicos**

---

ECLASS 15.0

27-06-01-06

---

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Dimensional drawing



### Ventaja del producto

