

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Cables IE confeccionados

### Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, USB A, con bloqueo mecánico, USB A, con bloqueo mecánico, PVC, 1.8 m
Código	<a href="#">2695980018</a>
Tipo	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
Cantidad	1 Pieza

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Longitud	1.8 m	Longitud (pulgadas)	70.8661 inch
Peso neto	70 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	0 °C...80
Temperatura de colocación		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos del cable

Color de revestimiento negro

### Datos técnicos generales

Superficie de contacto Oro sobre níquel

### Conector derecho

Clavija de conexión derecha USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, con bloqueo mecánico, Plástico, con apantallamiento

### Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, con bloqueo mecánico, Plástico, con apantallamiento

### Montaje del cable

Diámetro de la funda	4.5 mm	Color de revestimiento	negro
Sección	2*AWG28 + 2*AWG24	Diámetro de la funda, max.	4.7 mm
Diámetro de la funda, min.	4.3 mm	Material del revestimiento	PVC

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06

**Datos técnicos**

ECLASS 15.0

27-06-01-06

**Dibujos**

**Dimensional drawing**



**Ventaja del producto**

