

## IE-TMC-PX2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similar a la ilustración



Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

### Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Conector Herramienta para prensar
Código	<a href="#">2696270000</a>
Tipo	IE-TMC-PX2
GTIN (EAN)	4064675015918
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	23.75 mm	Profundidad (pulgadas)	0.935 inch
Longitud	23.6 mm	Longitud (pulgadas)	0.9291 inch
Peso neto	22 g		

#### Temperaturas

Temperatura de colocación

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos técnicos

Versión para herramienta de prensado, Conector hembra

#### Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	4-Indent-Crimp	Zona de crimpado ajustable AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
--------------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------

#### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Contactos torneados	Sección máx. AWG	AWG 22
Sección mín. AWG	AWG 26		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Accesorios

### Contactos crimpados M12X

Contactos de crimpado mecanizados de precisión para M12X



### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PIC-M12X-S-22/26	Versión	
Código	<a href="#">2673440000</a>	Detalle	Contacto, sin, Conector hembra
GTIN (EAN)	4050118765359		
Cantidad	100 ST		