Hoja técnica

STRIPPER 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

Versión	Stripping and cutting tool
Código	2697640000
Tipo	STRIPPER 25
GTIN (EAN)	4050118873702
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Última fecha de pedido	2026-02-28T00:00:00+01:00
Producto alternativo	AM 25

Hoja técnica

STRIPPER 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	157 mm	Altura (pulgadas)	6.1811 inch
Anchura	47 mm	Anchura (pulgadas)	1.8504 inch
Peso neto	120.52 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Pelamangueras

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Cable redondo PVC	Diámetro del conductor, máx.	25 mm
Diámetro del conductor, mín.	6 mm	Sección de conexión del conductor, max.	490 mm²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		