


FUCR 60-150V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Versión	Soporte del fusible para borne de paso, negro, rojo, 6.3 A, giratorio, enchufable, V-0, Wemid
Código	2697670000
Tipo	FUCR 60-150V RT
GTIN (EAN)	4050118705423
Cantidad	10 Pieza
Producto local	Solo disponible en algunos países

FUCR 60-150V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Datos generales para pedido

Producto local Solo disponible en algunos países

Dimensiones y pesos

Profundidad	40.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.5945 inch
Altura	38 mm	Altura (pulgadas)	1.4961 inch
Anchura	8 mm	Anchura (pulgadas)	0.315 inch
Peso neto	6.64 g		

Temperaturas

Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 7cl

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material básico Wemid Color negro, rojo
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Generalidades

Gama de temperaturas de servicio, max. 120 °C

Otros datos técnicos

Tipo de montaje insertado

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		