


THM WO-QX VIN 25/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | THM, Señalizadores para cables y conductores, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, blanco |
| Código | 2711980000 |
| Tipo | THM WO-QX VIN 25/38.1 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118749953 |
| Cantidad | 1000 Pieza |

THM WO-QX VIN 25/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.08 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0031 inch |
| Altura | 25 mm | Altura (pulgadas) | 0.9842 inch |
| Anchura | 38.1 mm | Anchura (pulgadas) | 1.5 inch |
| Peso neto | 0.22 g | | |

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales


| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| Adhesivos | Adhesivo de poliacrilato | | |
| Orientación de la impresión | horizontal y vertical | | |
| Tipo de impresión | sin imprimir | | |
| Anchura | 38.1 mm | | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | | |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C | | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | | |
| Color | blanco | | |
| Halógenos | Sí | | |
| Material básico | Cinta de vinilo | | |
| Caracteres impresos | sin | | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | Carrete de etiquetas | |
| Homologación según UL 969 | Sí | | |
| Impresora compatible | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | | |
| Número de señalizadores por combinación | 1 Label reel = Conductor and cable markers | | |
| Gama de temperaturas de servicio | -40...80 °C | | |
| Unidades por rollo | 1000 | | |

Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|--------------------|
| Halógenos | Sí | Sección de conexión del conductor, max. | 75 mm ² |
| Diámetro externo del conductor, max. | 9.8 mm | Diámetro externo del conductor, min. | 4.9 mm |
| diámetro externo del conductor | 4.9 - 9.8 mm | Sección de conexión del conductor | 75 mm ² |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



THM WO-QX VIN 25/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON MM 76/360 SW | Versión | |
| Código | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |
| Tipo | RIBBON MM 110/360 SW | Versión | |
| Código | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |