VP HEX M40 PA6 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración





Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	Tapones ciegos, cerrado, M 40 x 1,5, 18 mm, Poliamida 6 (PA 6)
Código	<u>2715780000</u>
Tipo	VP HEX M40 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805437
Cantidad	10 Pieza

VP HEX M40 PA6 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones

ROHS

Dimensiones y pesos				
Altura	8.5 mm	Altura (pulgadas)	0.3346 inch	
Anchura	46 mm	Anchura (pulgadas)	1.811 inch	
Longitud	18 mm	Longitud (pulgadas)	0.7087 inch	
Diámetro	53 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm	
Espesor de pared, máx.	17 mm	Peso neto	0.02 g	

Conformidad

Temperaturas

Temperatura de servicio -20 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Par de apriete	6 Nm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio,	max. 100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min	20 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	No
Normas	in accordance with UL94 V-2	Tipo de protección	IP65, IP68 - 5 bar (30 min)
Prensaestopas	Métrico	Material básico	Poliamida 6 (PA 6)
Diámetro del anillo obturador	40.00 mm	Tuerca (externa)	M 40 x 1,5
Longitud de rosca	18 mm		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Versión del catálogo / Dibujos