



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, Accesorios, Prensaestopas, Policarbonato
Código	2715990000
Tipo	VG 16 HQ K68 4-6.5
GTIN (EAN)	4050118769821
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 12.2 g

Temperaturas

Temperatura límite -20 °C ... 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	6.5 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	4 mm
Halógenos	libre de halógenos	Calibre de llave 1	27 mm
calibre de llave	27 mm	Tipo de protección	IP68
Prensaestopas	PG 16	Material básico	Policarbonato
Junta	TPE	Tuerca (externa)	PG 16
Tuercas (internas)	PG 16		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		