

## HDC 16B TOS 1M40 WMP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nuestras carcasas de plástico montadas en bridas cuentan con un prensaestopas integrado y un enclavamiento con tornillo. Sellan directamente en la pared del cuadro y, por lo tanto, se pueden usar sin carcasa adjunta. Las carcasas impresionan por su bajo peso y su protección óptima contra la contaminación, el agua y las vibraciones.

### Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP66, IP67, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Tornillo, , Dimensiones de las entradas de cable: M 40
Código	<a href="#">2716730000</a>
Tipo	HDC 16B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803600
Cantidad	1 Pieza

## HDC 16B TOS 1M40 WMP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E223801

### Dimensiones y pesos

Altura	140 mm	Altura (pulgadas)	5.5118 inch
Peso neto	170 g		

### Temperaturas

Temperatura ambiente -40 °C...100 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Prensaestopas WMP

Diámetros de cable, min.	19 mm	Diámetros de cable, max.	28 mm
calibre de llave	36 mm	Dimensiones de las entradas de cable	M 40

### Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Superficie	no probado
Tipo de protección	IP66, IP67, en estado conectado		

### Dimensiones

Entrada de cable	con prensaestopas	Altura capota B	140 mm
------------------	-------------------	-----------------	--------

### Versión

Prensaestopas, cantidad	1	Dimensiones de las entradas de cable	M 40
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte superior	Tapa	sin tapa
Par de apriete	3 Nm	Número de entradas de cable en la parte 1 superior	
Número de entradas de cable en la parte 1 lateral		Versión, cajas	Entrada del cable parte superior
Versión, sistema de cierre	Tornillo	Tamaño de instalación	6
Entrada de cable	con prensaestopas	Junta	NBR
Color (RAL)	RAL 9011	BG	6
Indicado para ModuPlug®	Sí		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02

**HDC 16B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Datos técnicos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-44-02-02



---

HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Dibujos

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 16B TOS 1M40 WMP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Ángulos de fijación



Nuestras carcasas de plástico montadas en bridas cuentan con un prensaestopas integrado y un enclavamiento con tornillo. Sellan directamente en la pared del cuadro y, por lo tanto, se pueden usar sin carcasa adjunta. Las carcasas impresionan por su bajo peso y su protección óptima contra la contaminación, el agua y las vibraciones.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC AF SET WM	Versión	
Código	<a href="#">2716800000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: , Tipo de protección:	
GTIN (EAN)	4050118803679		
Cantidad	1 ST		
Tipo	HDC AF WM	Versión	
Código	<a href="#">2716790000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: , Tipo de protección:	
GTIN (EAN)	4050118803662		
Cantidad	20 ST		