

**HDC 24B TSS 1M40 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nuestras carcasa de plástico montadas en bridas cuentan con un prensaestopas integrado y un enclavamiento con tornillo. Sellan directamente en la pared del cuadro y, por lo tanto, se pueden usar sin carcasa adjunta. Las carcasa impresionan por su bajo peso y su protección óptima contra la contaminación, el agua y las vibraciones.

**Datos generales para pedido**

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP67, en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Tornillo, , Dimensiones de las entradas de cable: M 40
Código	<a href="#">2716780000</a>
Tipo	HDC 24B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803655
Cantidad	1 Pieza

**HDC 24B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (cURus)	E223801

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	185.68 g
-----------	----------

**Temperaturas**

Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
----------------------	-----------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Prensaestopas WMP**

Diámetros de cable, min.	19 mm	Diámetros de cable, max.	28 mm
calibre de llave	36 mm	Dimensiones de las entradas de cable	M 40

**Datos generales**

Par de apriete	3 Nm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Material capotas	PA	Tipo de protección	IP66, IP67, en estado conectado
Carcasas EMC	No	Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable

**Dimensiones**



Entrada de cable	con prensaestopas
------------------	-------------------

**Versión**

Prensaestopas, cantidad	1	Dimensiones de las entradas de cable	M 40
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte superior	Tapa	sin tapa
Par de apriete	3 Nm	Número de entradas de cable en la parte 1 lateral	
Versión, cajas	Entrada de cable, lateral	Versión, sistema de cierre	Tornillo
Tamaño de instalación	8	Entrada de cable	con prensaestopas
Junta	NBR	Color (RAL)	RAL 9011
BG	8	Indicado para ModuPlug®	Sí

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24B TSS 1M40 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Drawings**

**HDC 24B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Accessories****Ángulos de fijación**

Nuestras carcasa de plástico montadas en bridas cuentan con un prensaestopas integrado y un enclavamiento con tornillo. Sellan directamente en la pared del cuadro y, por lo tanto, se pueden usar sin carcasa adjunta. Las carcasa impresionan por su bajo peso y su protección óptima contra la contaminación, el agua y las vibraciones.

**Datos generales para pedido**

Tipo	HDC AF SET WM	Versión
Código	<a href="#">2716800000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: , Tipo de protección:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC AF WM	Versión
Código	<a href="#">2716790000</a>	HDC - cajas, Tamaño de instalación: , Tipo de protección:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Cantidad	20 ST	