

IE-C5DE4UP0075PCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Cable de cadena de arrastre, M8 codificación P - clavija recta IP67, abierto, Cat. 5e, PUR, 7.5 m
Código	2717750075
Tipo	IE-C5DE4UP0075PCSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780024
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Longitud	7.5 m	Longitud (pulgadas)	295.2756 inch
Peso neto	510 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...80 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Datos técnicos del cable

Color de revestimiento	negro	Resistencia al aceite	Conforme a la norma IEC 60811:404
Apto para cadena de arrastre	No	Número de conductores	4
Apantallado	Sí	Halógenos	libre de halógenos, según IEC 60754
Aislamiento	Polioléfina	Ciclos de flexión	2 Mio
Retardo de llama	Yes	Material de la funda	PUR
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado	1 kV CC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Código de color	blanco, amarillo, azul, naranja
Gama de temperatura, fija	-40...80 °C	Gama de temperatura, móvil	-30...70 °C
Número de polos	4		

Datos técnicos generales

Tipo de protección IP67

Conector derecho

Clavija de conexión derecha extremo conductor libre

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda M8, Codificación P, IP67, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Dibujos

Conductor de neutro

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4
