IE-C5DE4UP0075PCSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Datos generales para pedido

Versión	Cable de cadena de arrastre, M8 codificación P - clavija recta IP67, abierto, Cat. 5e, PUR, 7.5 m
Código	<u>2717750075</u>
Tipo	IE-C5DE4UP0075PCSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780024
Cantidad	1 Pieza



IE-C5DE4UP0075PCSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-03-08

27-06-03-08

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos tecnicos					
Homologaciones					
ROHS	Conformidad				
Dimensiones y pesos					
Longitud	7.5 m	Longitud (pulgadas)	295.2756 inch		
Peso neto	510 g				
Temperaturas					
Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-40 °C80 °C		
Temperatura de colocación		remperatura de servicio	40 000 0		
Conformidad medioambienta	l del producto				
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a				
Datos técnicos del cable					
Colon do mara stimicanto		Resistencia al aceite	C		
Color de revestimiento	negro	Resistencia ai aceite	Conforme a la norma IEC 60811:404		
Número de conductores	4	Apantallado	Sí		
Halógenos	libre de halógenos, según IEC 60754	Aislamiento	Poliolefina		
Ciclos de flexión	2 Mio	Retardo de llama	Yes		
Material de la funda	PUR	Tensión de prueba: conductor- conductor-apantallado	1 kV CC, 1 min, 1000 Veff 50 Hz, 1 min		
Código de color	blanco, amarillo, azul, naranja	Gama de temperatura, fija	-4080 °C		
Gama de temperatura, móvil	-3070 °C	Número de polos	4		
Datos técnicos generales					
Tipo de protección	IP67				
Conector derecho					
Clavija de conexión derecha	extremo conductor libre				
Conector izquierdo					
Clavija de conexión izquierda	M8, Codificación P, IP67, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento				
Clasificaciones	· ·		"		
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599		
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599		
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08		
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08		
1 (1) 0 (1) (1) (1)	21 / 00 00 00	1 CLACC 10 O			

Fecha de creación 07.11.2025 04:18:15 MEZ

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

Versión del catálogo / Dibujos

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-06-03-08

27-06-03-08

Hoja técnica

IE-C5DE4UP0075PCSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ECLASS 15.0

27-06-03-08

Hoja técnica

IE-C5DE4UP0075PCSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Conductor de neutro

M12		M12
1	yellow	1
0	white	
2 ——	orange	2
3 ——		3
1	blue	