

IE-C5DE4UP0100PCAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Cable de cadena de arrastre, M8 codificación P - clavija acodada IP67, abierto, Cat. 5e, PUR, 10 m |
| Código | 2717770100 |
| Tipo | IE-C5DE4UP0100PCAXXX-E |
| GTIN (EAN) | 4050118780208 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|-------|---------------------|---------------|
| Longitud | 10 m | Longitud (pulgadas) | 393.7008 inch |
| Peso neto | 619 g | | |

Temperaturas

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -40 °C...80 °C |
| Temperatura de colocación | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|--|----------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme |
| RoHS | |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Datos técnicos del cable

| | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Color de revestimiento | negro | Resistencia al aceite | Conforme a la norma IEC 60811:404 |
| Apto para cadena de arrastre | No | Número de conductores | 4 |
| Apantallado | Sí | Halógenos | libre de halógenos, según IEC 60754 |
| Aislamiento | Poliolefina | Ciclos de flexión | 2 Mio |
| Retardo de llama | Yes | Material de la funda | PUR |
| Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado | 1 kV CC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min | Código de color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Gama de temperatura, fija | -40...80 °C | Gama de temperatura, móvil | -30...70 °C |
| Número de polos | 4 | | |

Datos técnicos generales

| | |
|--------------------|------|
| Tipo de protección | IP67 |
|--------------------|------|

Conector derecho

| | |
|-----------------------------|--|
| Clavija de conexión derecha | Extremo conductor libre, con apantallamiento |
|-----------------------------|--|

Conector izquierdo

| | |
|-------------------------------|--|
| Clavija de conexión izquierda | M8, Codificación P, IP67, contacto macho, acodado 90°, conector, Plástico, con apantallamiento |
|-------------------------------|--|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

Dibujos**Conductor de neutro**

| M12 | | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |