


SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Con la amplia familia de productos MultiMark podrá realizar una señalización óptimamente estructurada y sostenible en todos los armarios de distribución. Un ejemplo de ello es nuestro nuevo señalizador para cables SlimFix, que se puede imprimir y enclavar de una manera especialmente rápida. Al mismo tiempo, cumplen los más altos requisitos en cuanto a la resistencia a las vibraciones y a los golpes. Los señalizadores para cables tienen un diseño abierto y se pueden instalar fácil y rápidamente antes o después del proceso de cableado.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Señalizadores para cables y conductores, 1.2 - 1.8 mm, amarillo |
| Código | 2719070000 |
| Tipo | SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118888102 |
| Cantidad | 900 Pieza |

SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|-------------|
| Anchura | 3.8 mm | Anchura (pulgadas) | 0.1496 inch |
| Peso neto | 0.32 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos generales


| | | | |
|--|---|--|--------------------------|
| Tipo de impresión | sin imprimir | Versión | con pie de enclavamiento |
| Anchura | 3.8 mm | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 90 °C | Gama de temperaturas de servicio, min. | -50 °C |
| Color | amarillo | Halógenos | No |
| Material básico | PC-ABS, Poliuretano termoplástico (TPU) | Caracteres impresos | sin |
| Tamaño del campo para rotulación | 2.8 x 15.5 mm | Unidades por rollo | 900 |

Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| Halógenos | No | Sección de conexión del conductor, max. | 0.75 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.25 mm ² | Diámetro externo del conductor, max. | 1.8 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 1.2 mm | diámetro externo del conductor | 1.2 - 1.8 mm |
| Sección de conexión del conductor | 0.25 - 0.75 mm ² | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo | MULTIMARK ROLLER SFM 1 | Versión | |
| Código | 2799000000 | | |
| GTIN (EAN) | 4064675259985 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |