


**SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Con la amplia familia de productos MultiMark podrá realizar una señalización óptimamente estructurada y sostenible en todos los armarios de distribución. Un ejemplo de ello es nuestro nuevo señalizador para cables SlimFix, que se puede imprimir y enclavar de una manera especialmente rápida. Al mismo tiempo, cumplen los más altos requisitos en cuanto a la resistencia a las vibraciones y a los golpes. Los señalizadores para cables tienen un diseño abierto y se pueden instalar fácil y rápidamente antes o después del proceso de cableado.

**Datos generales para pedido**

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | Señalizadores para cables y conductores, 1.8 - 2.5 mm, 24 x 4.6 mm, blanco |
| Código     | <a href="#">2719110000</a>                                                 |
| Tipo       | SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118888140                                                              |
| Cantidad   | 700 Pieza                                                                  |

## SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |        |                    |             |
|-----------|--------|--------------------|-------------|
| Altura    | 24 mm  | Altura (pulgadas)  | 0.9449 inch |
| Anchura   | 4.6 mm | Anchura (pulgadas) | 0.1811 inch |
| Peso neto | 0.12 g |                    |             |

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos generales

|                                        |                                         |                                        |                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de impresión                      | sin imprimir                            | Versión                                | con pie de enclavamiento      |
| Anchura                                | 4.6 mm                                  | Grado inflamabilidad según UL 94       | V-2                           |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 90 °C                                   | Gama de temperaturas de servicio, min. | -50 °C                        |
| Color                                  | blanco                                  | Halógenos                              | No                            |
| Material básico                        | PC-ABS, Poliuretano termoplástico (TPU) | Caracteres impresos                    | sin                           |
| Tamaño del campo para rotulación       | 3.3 x 21.5 mm                           | Impresora compatible                   | <a href="#">THM MULTIMARK</a> |
| Unidades por rollo                     | 700                                     |                                        |                               |

## Señalizador para cables y conductores

|                                         |                            |                                         |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Halógenos                               | No                         | Sección de conexión del conductor, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.75 mm <sup>2</sup>       | Diámetro externo del conductor, max.    | 2.5 mm              |
| Diámetro externo del conductor, min.    | 1.8 mm                     | diámetro externo del conductor          | 1.8 - 2.5 mm        |
| Sección de conexión del conductor       | 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup> |                                         |                     |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Dibujos**



## SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo       | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Versión    |  |
| Código     | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |  |

### THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER SFM 2     | Versión |  |
| Código     | <a href="#">2786210000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4064675063230              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |