# SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Con la amplia familia de productos MultiMark podrá realizar una señalización óptimamente estructurada y sostenible en todos los armarios de distribución. Un ejemplo de ello es nuestro nuevo señalizador para cables SlimFix, que se puede imprimir y enclavar de una manera especialmente rápida. Al mismo tiempo, cumplen los más altos requisitos en cuanto a la resistencia a las vibraciones y a los golpes. Los señalizadores para cables tienen un diseño abierto y se pueden instalar fácil y rápidamente antes o después del proceso de cableado.

### Datos generales para pedido

Versión	SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 3.3 mm, 24 x 5.4 mm, amarillo
Código	<u>2719200000</u>
Tipo	SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888232
Cantidad	700 Pieza

# SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Home	ologac	IODAG
	nouac	IUIICO

ROHS

Dimensiones y pesos				
Altura	24 mm	Altura (pulgadas)	0.9449 inch	
Anchura	5.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.2126 inch	
Peso neto	0.3 g			

### Conformidad medioambiental del producto

Conformidad

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

# **Datos generales**

Orientación de la impresión	horizontal y vertical	Tipo de impresión	sin imprimir
Versión	con pie de enclavamiento	Anchura	5.4 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max. 90 °C	
Gama de temperaturas de servicio, mir	n50 °C	Color	amarillo
Halógenos	No	Material básico	PC-ABS, Poliuretano termoplástico (TPU)
Caracteres impresos	sin	Tamaño del campo para rotulación	3.7 x 21.5 mm
Impresora compatible	THM MULTIMARK	Unidades por rollo	700

# Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, mi	n. 1.5 mm²	Diámetro externo del conductor, max.	3.3 mm
Diámetro externo del conductor, min.	2.5 mm	diámetro externo del conductor	2.5 - 3.3 mm
Sección de conexión del conductor	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>		

# Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Versión del catálogo / Dibujos

# Hoja técnica

# SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





# SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

#### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo RIBBON MM-TB 25/360 SW Versión Código 2005090000

GTIN (EAN) 4050118390216

Cantidad

Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## Datos generales para pedido

MULTIMARK ROLLER SFM 3 Tipo Versión Código 2719270000 GTIN (EAN) 4050118849158 Cantidad 1 ST

Fecha de creación 14.11.2025 12:36:21 MEZ

4 Versión del catálogo / Dibujos