## SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Con la amplia familia de productos MultiMark podrá realizar una señalización óptimamente estructurada y sostenible en todos los armarios de distribución. Un ejemplo de ello es nuestro nuevo señalizador para cables SlimFix, que se puede imprimir y enclavar de una manera especialmente rápida. Al mismo tiempo, cumplen los más altos requisitos en cuanto a la resistencia a las vibraciones y a los golpes. Los señalizadores para cables tienen un diseño abierto y se pueden instalar fácil y rápidamente antes o después del proceso de cableado.

### Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 4 mm, 12 x 5.7 mm, blanco
Código	<u>2719210000</u>
Tipo	SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888249
Cantidad	1200 Pieza

# SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

$H \cap$	mo	nn	acia	ones

ROHS

Dimensiones y pesos			
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0.4724 inch
Anchura	5.7 mm	Anchura (pulgadas)	0.2244 inch
Peso neto	0.22 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Conformidad

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### **Datos generales**

Orientación de la impresión	horizontal y vertical	Tipo de impresión	sin imprimir
Versión	con pie de enclavamiento	Anchura	5.7 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, m	ax. 90 °C
Gama de temperaturas de servicio, n	nin50 °C	Color	blanco
Halógenos	No	Material básico	PC-ABS, Poliuretano termoplástico (TPU)
Caracteres impresos	sin	Tamaño del campo para rotulación	4.9 x 9.5 mm
Unidades por rollo	1200		

### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor,	4 mm <sup>2</sup>
		max.	
Sección de conexión del conductor, m	in. 3.3 mm²	Diámetro externo del conductor, max.	4 mm
Diámetro externo del conductor, min.	2.5 mm	diámetro externo del conductor	2.5 - 4 mm
Sección de conexión del conductor	3.3 - 4 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Versión del catálogo / Dibujos

# Hoja técnica

# SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





## SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

#### **THM MULTIMARK**



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo MULTIMARK ROLLER SFM 4

Código 2835010000

GTIN (EAN) 4064675427346

Cantidad

#### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

RIBBON MM-TB 25/360 SW Tipo Versión

Código 2005090000

GTIN (EAN) 4050118390216

Cantidad 1 ST

Versión

Ink ribbon

4 Versión del catálogo / Dibujos