


**SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Con la amplia familia de productos MultiMark podrá realizar una señalización óptimamente estructurada y sostenible en todos los armarios de distribución. Un ejemplo de ello es nuestro nuevo señalizador para cables SlimFix, que se puede imprimir y enclavar de una manera especialmente rápida. Al mismo tiempo, cumplen los más altos requisitos en cuanto a la resistencia a las vibraciones y a los golpes. Los señalizadores para cables tienen un diseño abierto y se pueden instalar fácil y rápidamente antes o después del proceso de cableado.

**Datos generales para pedido**

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 4 mm, 24 x 5.7 mm, blanco
Código	<a href="#">2719230000</a>
Tipo	SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888263
Cantidad	600 Pieza

**SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Altura	24 mm	Altura (pulgadas)	0.9449 inch
Anchura	5.7 mm	Anchura (pulgadas)	0.2244 inch
Peso neto	0.45 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Orientación de la impresión	horizontal y vertical	Tipo de impresión	sin imprimir
Versión	con pie de enclavamiento	Anchura	5.7 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	90 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-50 °C	Color	blanco
Halógenos	No	Material básico	PC-ABS, Poliuretano termoplástico (TPU)
Caracteres impresos	sin	Tamaño del campo para rotulación	4.9 x 21.5 mm
Unidades por rollo	600		

**Señalizador para cables y conductores**

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	3.3 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	4 mm
Diámetro externo del conductor, min.	2.5 mm	diámetro externo del conductor	2.5 - 4 mm
Sección de conexión del conductor	3.3 - 4 mm <sup>2</sup>		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos




## SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Versión
Código	<a href="#">2835010000</a>	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Cantidad	1 ST	

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versión
Código	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Cantidad	1 ST	