


SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Con la amplia familia de productos MultiMark podrá realizar una señalización óptimamente estructurada y sostenible en todos los armarios de distribución. Un ejemplo de ello es nuestro nuevo señalizador para cables SlimFix, que se puede imprimir y enclavar de una manera especialmente rápida. Al mismo tiempo, cumplen los más altos requisitos en cuanto a la resistencia a las vibraciones y a los golpes. Los señalizadores para cables tienen un diseño abierto y se pueden instalar fácil y rápidamente antes o después del proceso de cableado.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 4 mm, 18 x 5.7 mm, amarillo
Código	2719250000
Tipo	SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888287
Cantidad	800 Pieza

SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0.7087 inch
Anchura	5.7 mm	Anchura (pulgadas)	0.2244 inch
Peso neto	0.3 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal y vertical	Tipo de impresión	sin imprimir
Versión	con pie de enclavamiento	Anchura	5.7 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	90 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-50 °C	Color	amarillo
Halógenos	No	Material básico	PC-ABS, Poliuretano termoplástico (TPU)
Caracteres impresos	sin	Tamaño del campo para rotulación	4.9 x 15.5 mm
Unidades por rollo	800		


Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	3.3 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	4 mm
Diámetro externo del conductor, min.	2.5 mm	diámetro externo del conductor	2.5 - 4 mm
Sección de conexión del conductor	3.3 - 4 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Dibujos




SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Versión	
Código	2835010000		
GTIN (EAN)	4064675427346		
Cantidad	1 ST		

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versión	
Código	2005090000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Cantidad	1 ST		