


SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Con la amplia familia de productos MultiMark podrá realizar una señalización óptimamente estructurada y sostenible en todos los armarios de distribución. Un ejemplo de ello es nuestro nuevo señalizador para cables SlimFix, que se puede imprimir y enclavar de una manera especialmente rápida. Al mismo tiempo, cumplen los más altos requisitos en cuanto a la resistencia a las vibraciones y a los golpes. Los señalizadores para cables tienen un diseño abierto y se pueden instalar fácil y rápidamente antes o después del proceso de cableado.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Versión | Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 4 mm, amarillo |
| Código | 2719260000 |
| Tipo | SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118888294 |
| Cantidad | 600 Pieza |

SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|--------|---------------------|-------------|
| Anchura | 5.7 mm | Anchura (pulgadas) | 0.2244 inch |
| Longitud | 24 mm | Longitud (pulgadas) | 0.9449 inch |
| Peso neto | 0.45 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales


| | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Orientación de la impresión | horizontal y vertical | Tipo de impresión | sin imprimir |
| Versión | con pie de enclavamiento | Anchura | 5.7 mm |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | Gama de temperaturas de servicio, max. | 90 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -50 °C | Color | amarillo |
| Halógenos | No | Longitud | 24 mm |
| Material básico | PC-ABS, Poliuretano termoplástico (TPU) | Caracteres impresos | sin |
| Tamaño del campo para rotulación | 4.9 x 21.5 mm | Unidades por rollo | 600 |

Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Halógenos | No | Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 3.3 mm ² | Diámetro externo del conductor, max. | 4 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 2.5 mm | diámetro externo del conductor | 2.5 - 4 mm |
| Sección de conexión del conductor | 3.3 - 4 mm ² | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo | MULTIMARK ROLLER SFM 4 | Versión | |
| Código | 2835010000 | | |
| GTIN (EAN) | 4064675427346 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Versión | |
| Código | 2005090000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |