

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Convertidores de corriente para reequipamiento

Características:

- especialmente apto para su uso en lugares de difícil acceso
- sin necesidad de cortar los conductores primarios
- Desmontaje del convertidor de corriente sin herramientas adicionales

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Corriente principal: 250 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 1.5 VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido |
| Código | 2728090000 |
| Tipo | KCMA-8-250-5A-1.5VA1 |
| GTIN (EAN) | 4050118813685 |
| Cantidad | 1 Pieza |
| Fabricante | MBS AG |

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | |
|-----------|-----------|
| Peso neto | 1259.28 g |
|-----------|-----------|

Temperaturas

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio |
|-------------------------------|-------------------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Características eléctricas

| | | | |
|--------------------|--------|----------------------|---------|
| Clase de exactitud | 1 | Corriente secundaria | 0...5 A |
| Carga | 1.5 VA | Corriente principal | 250 A |

Características técnicas

| | | | |
|--------------------|------|--------------------|-------|
| Tipo de protección | IP20 | Frecuencia nominal | 50 Hz |
|--------------------|------|--------------------|-------|

Dimensiones de los conductores con corriente

| | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| Tipo de conductor | Solo conductor aislado | Conductor redondo | 80.00 mm |
| Carril | 80 x 120 mm | | |

Coordenadas de aislamiento

| | |
|--------------------|---|
| Clase de exactitud | 1 |
|--------------------|---|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

