

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Automatic stripper and crimper, 6mm ² , 10mm ² |
| Código | 2740900000 |
| Tipo | CA 100 DUO |
| GTIN (EAN) | 4050118835700 |
| Cantidad | 1 Pieza |

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 550 mm | Profundidad (pulgadas) | 21.6535 inch |
| Altura | 440 mm | Altura (pulgadas) | 17.3228 inch |
| Anchura | 415 mm | Anchura (pulgadas) | 16.3386 inch |
| Peso neto | 40000 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| Zona de desaislado | 6-10 mm ² (4 mm ² opc.) / AWG 10-8 (AWG 12 opc.) | Motor | Electroneumático |
| Tiempo de ciclo | aprox. 3 s | Prensado | Trapezoidal |
| Sección del terminal tubular, max. | 10 mm ² | Sección del terminal tubular, min. | 6 mm ² |
| Zona de prensado, max. | 10 mm ² | Zona de prensado, min. | 6 mm ² |
| Longitud de prensado | 8 - 18 mm | Consumibles | con aislamientos |
| Conexión de aire comprimido | 5-5,5 bar | Conexión eléctrica | 100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsa



- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | H4,0/18D GR | Versión | |
| Código | 9019190000 | Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris | |
| GTIN (EAN) | 4008190141349 | | |
| Cantidad | 500 ST | | |
| Tipo | H4,0/20D GR | Versión | |
| Código | 9019200000 | Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, gris | |
| GTIN (EAN) | 4008190126575 | | |
| Cantidad | 500 ST | | |
| Tipo | H4,0/26D GR | Versión | |
| Código | 9019210000 | Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, gris | |
| GTIN (EAN) | 4008190002336 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |

Para conductores de 6,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | H6,0/20 SW | Versión | |
| Código | 0533500000 | Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, negro | |
| GTIN (EAN) | 4008190183905 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |
| Tipo | H6,0/26 SW | Versión | |
| Código | 0565700000 | Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, negro | |
| GTIN (EAN) | 4008190026837 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |


CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Para conductores de 10,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | H10,0/22 EB | Versión | |
| Código | 0534200000 | Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marfil | |
| GTIN (EAN) | 4008190033460 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |
| Tipo | H10,0/28 EB | Versión | |
| Código | 0565800000 | Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, marfil | |
| GTIN (EAN) | 4008190138646 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |

Para conductores de 6,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | H6,0/20D GE | Versión | |
| Código | 9019220000 | Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo | |
| GTIN (EAN) | 4008190151607 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |
| Tipo | H6,0/26D GE | Versión | |
| Código | 9019230000 | Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, amarillo | |
| GTIN (EAN) | 4008190072117 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |


CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Para conductores de 10,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | H10,0/22D R | Versión | |
| Código | 9019240000 | Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, rojo | |
| GTIN (EAN) | 4008190075385 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |
| Tipo | H10,0/28D R | Versión | |
| Código | 9019250000 | Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, rojo | |
| GTIN (EAN) | 4008190041410 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |

En bolsa



- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | H4,0/18T OR | Versión | |
| Código | 9021100000 | Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, naranja | |
| GTIN (EAN) | 4008190061708 | | |
| Cantidad | 500 ST | | |
| Tipo | H4,0/20T OR | Versión | |
| Código | 9021110000 | Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, naranja | |
| GTIN (EAN) | 4008190035754 | | |
| Cantidad | 500 ST | | |
| Tipo | H4,0/26T OR | Versión | |
| Código | 9021120000 | Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, naranja | |
| GTIN (EAN) | 4008190092825 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Para conductores de 6,0 mm²



6 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | H6,0/20T GN | Versión | |
| Código | 9021130000 | Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, verde | |
| GTIN (EAN) | 4008190111731 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |
| Tipo | H6,0/26T GN | Versión | |
| Código | 9021140000 | Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, verde | |
| GTIN (EAN) | 4008190022501 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |

Para conductores de 10,0 mm²



10 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | H10,0/22T BR | Versión | |
| Código | 9021150000 | Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marrón | |
| GTIN (EAN) | 4008190086886 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |
| Tipo | H10,0/28T BR | Versión | |
| Código | 9021160000 | Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, marrón | |
| GTIN (EAN) | 4008190041915 | | |
| Cantidad | 100 ST | | |

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Accesorios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo | URS CA 100 DUO 4-6MM ² | Versión |
| Código | 2769020000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675026303 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | URS CA 100 DUO 4-10MM ² | Versión |
| Código | 2769030000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675026310 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | AIMESA VRM 3,49 | Versión |
| Código | 2007380000 | Accesorios, Juego de cuchillas |
| GTIN (EAN) | 4050118392753 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Máquinas automáticas



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | CA 100 DUO S | Versión |
| Código | 2912430000 | Máquinas automáticas, Máquina automática de desaislado y prensado |
| GTIN (EAN) | 4099986536005 | |
| Cantidad | 1 ST | |