

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Versión	Automatic stripper and crimper, 6mm ² , 10mm ²
Código	2740900000
Tipo	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Cantidad	1 Pieza

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	550 mm	Profundidad (pulgadas)	21.6535 inch
Altura	440 mm	Altura (pulgadas)	17.3228 inch
Anchura	415 mm	Anchura (pulgadas)	16.3386 inch
Peso neto	40000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Zona de desaislado	6-10 mm ² (4 mm ² opc.) / AWG 10-8 (AWG 12 opc.)	Motor	Electroneumático
Tiempo de ciclo	aprox. 3 s	Prensado	Trapezoidal
Sección del terminal tubular, max.	10 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	6 mm ²
Zona de prensado, max.	10 mm ²	Zona de prensado, min.	6 mm ²
Longitud de prensado	8 - 18 mm	Consumibles	con aislamientos
Conexión de aire comprimido	5-5,5 bar	Conexión eléctrica	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsa



- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H4,0/18D GR	Versión	
Código	9019190000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190141349		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H4,0/20D GR	Versión	
Código	9019200000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190126575		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H4,0/26D GR	Versión	
Código	9019210000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190002336		
Cantidad	100 ST		

Para conductores de 6,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20 SW	Versión	
Código	0533500000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190183905		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H6,0/26 SW	Versión	
Código	0565700000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190026837		
Cantidad	100 ST		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Para conductores de 10,0 mm²



10 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/22 EB	Versión	
Código	0534200000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marfil	
GTIN (EAN)	4008190033460		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/28 EB	Versión	
Código	0565800000	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, marfil	
GTIN (EAN)	4008190138646		
Cantidad	100 ST		

Para conductores de 6,0 mm²



6 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20D GE	Versión	
Código	9019220000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190151607		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H6,0/26D GE	Versión	
Código	9019230000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190072117		
Cantidad	100 ST		


CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Para conductores de 10,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/22D R	Versión	
Código	9019240000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190075385		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/28D R	Versión	
Código	9019250000	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190041410		
Cantidad	100 ST		

En bolsa



- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H4,0/18T OR	Versión	
Código	9021100000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, naranja	
GTIN (EAN)	4008190061708		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H4,0/20T OR	Versión	
Código	9021110000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, naranja	
GTIN (EAN)	4008190035754		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H4,0/26T OR	Versión	
Código	9021120000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, naranja	
GTIN (EAN)	4008190092825		
Cantidad	100 ST		


CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Para conductores de 6,0 mm²




- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20T GN	Versión	
Código	9021130000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, verde	
GTIN (EAN)	4008190111731		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H6,0/26T GN	Versión	
Código	9021140000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, verde	
GTIN (EAN)	4008190022501		
Cantidad	100 ST		

Para conductores de 10,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/22T BR	Versión	
Código	9021150000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marrón	
GTIN (EAN)	4008190086886		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/28T BR	Versión	
Código	9021160000	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, marrón	
GTIN (EAN)	4008190041915		
Cantidad	100 ST		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	URS CA 100 DUO 4-6MM ²	Versión
Código	2769020000	
GTIN (EAN)	4064675026303	
Cantidad	1 ST	
Tipo	URS CA 100 DUO 4-10MM ²	Versión
Código	2769030000	
GTIN (EAN)	4064675026310	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 3,49	Versión
Código	2007380000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392753	
Cantidad	1 ST	

Máquinas automáticas



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	CA 100 DUO S	Versión
Código	2912430000	Máquinas automáticas, Máquina automática de desaislado y prensado
GTIN (EAN)	4099986536005	
Cantidad	1 ST	