

### Flexible

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

### Datos generales para pedido

Versión	Módulo de señal, 400 V, 16 A, Número de polos: 8, PUSH IN con actuador, Macho, Ranuras de conector necesarias: 1
Código	<a href="#">2748440000</a>
Tipo	HDC MHE 8 MP
GTIN (EAN)	4050118890952
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (cURus)	E310075

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	34 mm	Profundidad (pulgadas)	1.3386 inch
Altura	39 mm	Altura (pulgadas)	1.5354 inch
Anchura	34.1 mm	Anchura (pulgadas)	1.3425 inch
Peso neto	18.3 g		

#### Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos de conexión a tierra

Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo a través del marco del módulo
---------------------	---

#### Datos generales



Número de polos	8	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Ciclos de enchufado	≥ 500	Tipo	Macho
Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	3
Material básico	Policarbonato	Serie	ModuPlug
Tensión nominal (DIN EN 61984)	400 V	Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	6 kV
Corriente nominal (DIN EN 61984)	16 A	Ranuras de conector necesarias	1

#### Versión

Longitud de desaislado, conexión nominal	10 mm	Tipo de conexión	PUSH IN con actuador
Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



## HDC MHE 8 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### Estándar



### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MF 6B AB	Versión
Código	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 6B BA	Versión
Código	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 10B AC	Versión
Código	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 10B CA	Versión
Código	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 16B AD	Versión
Código	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 16B DA	Versión
Código	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 24B AF	Versión
Código	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 24B FA	Versión
Código	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Cantidad	1 ST	

## HDC MHE 8 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Con pasador guía largo



#### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MFGL 10B AC	Versión
Código	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 6B AB	Versión
Código	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 24B FA	Versión
Código	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
Cantidad	1 ST	

### Con pasador guía corto



#### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MFGS 16B DA	Versión
Código	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGS 24B AF	Versión
Código	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
Cantidad	1 ST	

## HDC MHE 8 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


### Con pasador guía largo



#### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MFGL 16B DA	Versión	
Código	<a href="#">2737020000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Cantidad	1 ST		

### Con pasador guía corto



#### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versión	
Código	<a href="#">2736930000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Cantidad	1 ST		

### Con pasador guía largo



#### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versión	
Código	<a href="#">2737010000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
Cantidad	1 ST		

## HDC MHE 8 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Con pasador guía corto



#### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MFGS 6B AB	Versión
Código	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGS 24B FA	Versión
Código	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGS 10B AC	Versión
Código	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Cantidad	1 ST	

### Con pasador guía largo



#### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MFGL 24B AF	Versión
Código	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 10B CA	Versión
Código	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
Cantidad	1 ST	

## HDC MHE 8 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Con pasador guía corto



#### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MFGS 6B BA	Versión	
Código	<a href="#">2736900000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
Cantidad	1 ST		

Tipo	HDC MFGS 10B CA	Versión	
Código	<a href="#">2736920000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
Cantidad	1 ST		

### Con pasador guía largo



#### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MFGL 6B BA	Versión	
Código	<a href="#">2736980000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Cantidad	1 ST		

## Contrapiezas

### Módulos eléctricos



#### Flexible

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MHE 8 FC	Versión	
Código	<a href="#">1428890000</a>	Módulo de señal, 400 V, 16 A, Número de polos: 8, Conexión	
GTIN (EAN)	4050118233254	crimpada, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 1	
Cantidad	1 ST		
Tipo	HDC MHE 8 FP	Versión	
Código	<a href="#">2748450000</a>	Módulo de señal, 400 V, 16 A, Número de polos: 8, PUSH IN con	
GTIN (EAN)	4050118890945	actuador, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 1	
Cantidad	1 ST		