

## HDC MBUS HS 8 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### Flexible

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

### Datos generales para pedido

Versión	Uso de datos, 50 V, 5 A, Número de polos: 8, Conexión crimpada, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 0
Código	<a href="#">2748640000</a>
Tipo	HDC MBUS HS 8 F
GTIN (EAN)	4050118890686
Cantidad	1 Pieza

## HDC MBUS HS 8 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	45.9 mm	Profundidad (pulgadas)	1.8071 inch
Altura	16.8 mm	Altura (pulgadas)	0.6614 inch
Anchura	18 mm	Anchura (pulgadas)	0.7087 inch
Peso neto	30.8 g		

### Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

### Datos de conexión a tierra

Tipo de conexión PE Conexión brida-tornillo a través del marco del módulo

### Datos generales

Número de polos	8	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Ciclos de enchufado	≥ 500	Tipo	Hembra
Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	3
Material básico	Policarbonato	Serie	ModuPlug
Tensión nominal (DIN EN 61984)	50 V	Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	0.8 kV
Corriente nominal (DIN EN 61984)	5 A	Ranuras de conector necesarias	0

### Versión

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 20	Tipo de conexión	Conexión crimpada
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 28	Sección de conexión del conductor, max.	0.52 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	0.09 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MBUS HS 8 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Accesorios

### Módulos eléctricos




#### Flexible

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MEMC 2 FC	Versión	
Código	<a href="#">2748570000</a>	Módulo de datos, 50 V, 10 A, Número de polos: 2, Conexión	
GTIN (EAN)	4050118890587	crimpada, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 2	
Cantidad	2 ST		

### Placa apantallada MEMC



Además de los conectores industriales, la gama RockStar® incluye los correspondientes accesorios funcionales y de seguridad destinados al cableado de la instalación, como sistemas de codificación, bridas de apantallamiento, tapas protectoras y juntas de repuesto.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MEMC ADP	Versión	
Código	<a href="#">2748740000</a>	Shield bus	
GTIN (EAN)	4050118890624		
Cantidad	1 ST		

### Contactos crimpados D-SUB



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Versión	
Código	<a href="#">2748730000</a>	Hembra, Oro, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118890549		
Cantidad	100 ST		

## HDC MBUS HS 8 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

Tipo	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Versión	
Código	<a href="#">2748720000</a>		Hembra, Oro, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890631		
Cantidad	100 ST		

## HDC MBUS HS 8 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Contrapiezas

### Módulos eléctricos



#### Flexible

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MBUS HS 8 M	Versión	
Código	<a href="#">2748650000</a>	Uso de datos, 50 V, 5 A, Número de polos: 8, Conexión crimpada,	
GTIN (EAN)	4050118890716	Macho, Ranuras de conector necesarias: 0	
Cantidad	1 ST		