



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

### Datos generales para pedido

Versión	Macho, Oro, 0.14 - 0 mm <sup>2</sup>
Código	<a href="#">2748670000</a>
Tipo	HDC C COAX 50 M
GTIN (EAN)	4050118890662
Cantidad	10 Pieza

## HDC C COAX 50 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Longitud	26.8 mm	Longitud (pulgadas)	1.0551 inch
Peso neto	2.04 g		

### Temperaturas

Temperatura límite -55 °C ... 135 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Datos generales

Diámetro de contacto macho Ø	4.8 mm	Longitud de desaislado, conexión nominal	2.5 mm
Tipo de conexión	Conexión por soldadura	Versión, conector	COAX
Color	oro	Sección de conexión del conductor, max.	0 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Superficie	Oro
Ciclos de enchufado	≥ 500	Tipo	Macho
Material básico	aleación de cobre	Serie	ModuPlug
Contactos	torneado	Sección de conexión del conductor	0.14 - 0 mm <sup>2</sup>

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC C COAX 50 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### CTX / HTG / HTX



Herramientas para prensar conectores coaxiales

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Tipo	HTG 174	Versión	
Código	<a href="#">9012410000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,	
GTIN (EAN)	4008190009434	Conexión crimpada hexagonal	
Cantidad	1 ST		

### Módulos eléctricos



Flexible

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MCOAX 4 MC	Versión	
Código	<a href="#">2748540000</a>	Módulo, 48 V, 1.5 A, Número de polos: 4, Conexión crimpada,	
GTIN (EAN)	4050118890754	Macho, Ranuras de conector necesarias: 1	
Cantidad	5 ST		