

DEK 8/10 MC NE WS LRP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

Versión	Dekafix, Terminal marker, 8 x 10 mm, Paso en mm (P): 10.00 Weidmueller, blanco
Código	2748790000
Tipo	DEK 8/10 MC NE WS LRP
GTIN (EAN)	4064675060284
Cantidad	360 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	8 mm	Altura (pulgadas)	0.315 inch
Anchura	10 mm	Anchura (pulgadas)	0.3937 inch
Peso neto	0.28 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.002 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	------------------

Datos generales

Anchura	10 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	blanco	
Halógenos	No	
Material básico	Poliamida 66	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Terminal marker	
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	
Aplicación / productor	Weidmueller	

Señalizadores

Paso en mm (P)	10.00 mm
----------------	----------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Dibujos

Dibujo
