

BIT E6,3 0,6X3,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126,
forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264, vástago: 1/4" E6,3 DIN 3126

Datos generales para pedido

Versión	Juego de destornilladores, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 70 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
Código	2748920000
Tipo	BIT E6,3 0,6X3,5X70
GTIN (EAN)	4050118894790
Cantidad	5 Pieza

BIT E6,3 0,6X3,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Anchura	70 mm	Anchura (pulgadas)	2.7559 inch
Peso neto	9 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo Punta con pala plana
0,4x2,5x70

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	3.5 mm	Solidez de caña (A)	0.6 mm
Forma	E 6,3 DIN 3 126, Ranura	Longitud de caña	70 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		