Hoja técnica

BIT E6,3 1,0X5,5X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126, forma E6,3 para conexión directa de la máquina Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264, vástago: 1/4" E6,3 DIN 3126

Datos generales para pedido

Versión	Juego de destornilladores, Anchura de caña (B): 5.5 mm, Longitud de caña: 70 mm, Solidez de caña (A): 1 mm
Código	<u>2748940000</u>
Tipo	BIT E6,3 1,0X5,5X70
GTIN (EAN)	4050118894813
Cantidad	5 Pieza

Versión del catálogo / Dibujos 1



BIT E6,3 1,0X5,5X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones				
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Anchura	70 mm	Amalaura (mulmadaa)	2.7559 inch	
Peso neto	12 g	Anchura (pulgadas)	2.7559 IIICII	
Conformidad medioambienta	l del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Datos técnicos				
Descripción del artículo	Punta con pala plana 0,4x2,5x70			
Destornilladores y llaves				
Anchura de caña (B)	5.5 mm	Solidez de caña (A)	1 mm	
Forma	E 6,3 DIN 3126, Ranura	Longitud de caña	70 mm	
Clasificaciones	'			
ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116	
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864	
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90	
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04	
ECLASS 12.0	21-04-42-04	ECLASS 13.0	21-04-42-04	
ECLASS 14.0	21-04-42-04	ECLASS 15.0	21-04-42-04	

Versión del catálogo / Dibujos