

## BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126,  
forma E6,3 para conexión directa de la máquina  
Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264, vástago: 1/4" E6,3 DIN 3126

### Datos generales para pedido

Versión	Juego de destornilladores, Anchura de caña (B): 6.5 mm, Longitud de caña: 70 mm, Solidez de caña (A): 1.2 mm
Código	<a href="#">2748950000</a>
Tipo	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4050118894820
Cantidad	5 Pieza

**BIT E6,3 1,2X6,5X70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Anchura	70 mm	Anchura (pulgadas)	2.7559 inch
Peso neto	12 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo Punta con pala plana  
0,4x2,5x70

**Destornilladores y llaves**

Anchura de caña (B)	6.5 mm	Solidez de caña (A)	1.2 mm
Forma	E 6,3 DIN 3 126, Ranura	Longitud de caña	70 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		