

BIT E6,3 PZ1X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126,
forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de estrella tipo Pozidriv PZ/DIN
5262, Vástago 1/4" C6,3 DIN 3126

Datos generales para pedido

Versión	Juego de destornilladores, Anchura de caña (B): 1 mm, Longitud de caña: 70 mm, Solidez de caña (A): 1 mm, Dimens. caña destornillador de estrella: 1
Código	2748960000
Tipo	BIT E6,3 PZ1X70
GTIN (EAN)	4050118895155
Cantidad	5 Pieza

BIT E6,3 PZ1X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Anchura	70 mm	Anchura (pulgadas)	2.7559 inch
Peso neto	12 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Punta de estrella, tipo Pozidriv, tam. 1
--------------------------	--

Atornillador eléctrico

Peso	11.6 g
------	--------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	1 mm	Solidez de caña (A)	1 mm
Forma	E 6,3 DIN 3126, Pozidrive	Tamaño	1
Longitud de caña	70 mm	Dimens. caña destornillador de estrella	1

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		