

BIT E6,3 PH1X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126,
forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de estrella tipo Phillips-Recess PH/
DIN 5260,Vástago 1/4" E6,3 DIN 3126

Datos generales para pedido

Versión	Juego de destornilladores, Anchura de caña (B): 1 mm, Longitud de caña: 70 mm, Solidez de caña (A): 1 mm, Dimens. caña destornillador de estrella: 1
Código	2748980000
Tipo	BIT E6,3 PH1X70
GTIN (EAN)	4050118895179
Cantidad	5 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Anchura	70 mm	Anchura (pulgadas)	2.7559 inch
Peso neto	10.38 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo Punta de estrella, tipo Phillips, tam. 1

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	1 mm	Solidez de caña (A)	1 mm
Forma	E 6,3 DIN 3 126, Estrella	Tamaño	1
Longitud de caña	70 mm	Dimens. caña destornillador de estrella	1

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		