

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126, forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264, vástago: 1/4" E6,3 DIN 3126

Datos generales para pedido

Versión	Juego de destornilladores, Anchura de caña (B): 4 mm, Longitud de caña: 39 mm, Solidez de caña (A): 0.8 mm
Código	2749030000
Tipo	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4050118895322
Cantidad	5 Pieza

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Anchura	39 mm	Anchura (pulgadas)	1.5354 inch
Peso neto	4.35 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Punta con ranura de espiga
--------------------------	----------------------------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	4 mm	Solidez de caña (A)	0.8 mm
Forma	E 6.3 DIN 3126, con espiga, Ranura	Longitud de caña	39 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04
ECLASS 12.0	21-04-42-04	ECLASS 13.0	21-04-42-04
ECLASS 14.0	21-04-42-04	ECLASS 15.0	21-04-42-04