

**BIT E6.3 0.5X3.0X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126, forma E6,3 para conexión directa de la máquina  
Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264, vástago: 1/4" E6,3 DIN 3126

**Datos generales para pedido**

Versión	Juego de destornilladores, Anchura de caña (B): 3 mm, Longitud de caña: 110 mm, Solidez de caña (A): 0.5 mm
Código	<a href="#">2749040000</a>
Tipo	BIT E6.3 0.5X3.0X110
GTIN (EAN)	4050118895346
Cantidad	5 Pieza

**BIT E6.3 0.5X3.0X110**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Anchura	110 mm	Anchura (pulgadas)	4.3307 inch
Peso neto	6 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Punta con pala plana 0,5x3,0x110
--------------------------	-------------------------------------

**Destornilladores y llaves**

Anchura de caña (B)	3 mm	Solidez de caña (A)	0.5 mm
Forma	E 6,3 DIN 3126, Ranura	Longitud de caña	110 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		