

BIT E6.3 0.6X4.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126,
forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264, vás-
tago: 1/4" E6,3 DIN 3126

Datos generales para pedido

Versión	Juego de destornilladores, Anchura de caña (B): 4.5 mm, Longitud de caña: 110 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
Código	2749060000
Tipo	BIT E6.3 0.6X4.5X110
GTIN (EAN)	4050118895360
Cantidad	5 Pieza

BIT E6.3 0.6X4.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Anchura	110 mm	Anchura (pulgadas)	4.3307 inch
Peso neto	13.2 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Punta con pala plana 0,5x3,0x110
--------------------------	-------------------------------------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	4.5 mm	Solidez de caña (A)	0.6 mm
Forma	E 6,3 DIN 3126, Ranura	Longitud de caña	110 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		