

## BIT E6.3 1.2X6.5X110

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126,  
forma E6,3 para conexión directa de la máquina  
Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264, vástago: 1/4" E6,3 DIN 3126

### Datos generales para pedido

Versión	Juego de destornilladores, Anchura de caña (B): 6.5 mm, Longitud de caña: 110 mm, Solidez de caña (A): 1.2 mm
Código	<a href="#">2749090000</a>
Tipo	BIT E6.3 1.2X6.5X110
GTIN (EAN)	4050118895391
Cantidad	5 Pieza

## BIT E6.3 1.2X6.5X110

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Anchura	110 mm	Anchura (pulgadas)	4.3307 inch
Peso neto	24 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos

Descripción del artículo Punta con pala plana  
0,5x3,0x110

### Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	6.5 mm	Solidez de caña (A)	1.2 mm
Forma	E 6,3 DIN 3 126, Ranura	Longitud de caña	110 mm

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		