



BIT E6.3Z 0.6X3.5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126,
forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264, vás-
tago: 1/4" E6,3 DIN 3126

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Juego de destornilladores, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 70 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm |
| Código | 2749100000 |
| Tipo | BIT E6.3Z 0.6X3.5X70 |
| GTIN (EAN) | 4050118895407 |
| Cantidad | 5 Pieza |

BIT E6.3Z 0.6X3.5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|-------------|
| Anchura | 70 mm | Anchura (pulgadas) | 2.7559 inch |
| Peso neto | 9 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
| RoHS | |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos técnicos

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Descripción del artículo | Punta con ranura de espiga |
|--------------------------|----------------------------|

Destornilladores y llaves

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------|
| Anchura de caña (B) | 3.5 mm | Solidez de caña (A) | 0.6 mm |
| Forma | E 6,3 DIN 3126, con espiga, Ranura | Longitud de caña | 70 mm |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003864 | ETIM 9.0 | EC003864 |
| ETIM 10.0 | EC003864 | ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 | | |