



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 2.5 mm, Longitud de caña: 75 mm, Solidez de caña (A): 0.4 mm
Código	2749320000
Tipo	SDS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118895544
Cantidad	1 Pieza

SDS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Longitud	180 mm	Longitud (pulgadas)	7.0866 inch
Diámetro	2.5 mm	Peso neto	29.92 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	No afectado
RoHS	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de pala plana 0,4x2,5	Versión	recto
--------------------------	--------------------------------------	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	2.5 mm	Solidez de caña (A)	0.4 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	75 mm
Tipo de cuchilla	A		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		