



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 3 mm, Longitud de caña: 80 mm, Solidez de caña (A): 0.5 mm
Código	2749330000
Tipo	SDS 0.5X3.0X80
GTIN (EAN)	4050118895551
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Longitud	185 mm	Longitud (pulgadas)	7.2835 inch
Diámetro	3 mm	Peso neto	32.56 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de pala plana 0,5x3	Versión	recto
--------------------------	------------------------------------	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	3 mm	Solidez de caña (A)	0.5 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	80 mm
Tipo de cuchilla	A		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		