



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 200 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
Código	<a href="#">2749350000</a>
Tipo	SDS 0.6X3.5X200
GTIN (EAN)	4050118895575
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Longitud	305 mm	Longitud (pulgadas)	12.0078 inch
Diámetro	4 mm	Peso neto	44 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Destornillador de pala plana 0,6x3,5	Versión	recto
--------------------------	--------------------------------------	---------	-------

**Destornilladores y llaves**

Anchura de caña (B)	3.5 mm	Solidez de caña (A)	0.6 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	200 mm
Tipo de cuchilla	A		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		